



Wandseifenspender Serie Sirius

sehr stabile/robuste Ausführung,
Gehäuse und Rückwand aus Edelstahl Werkstoff 1.4301,
alle Kanten fugenlos verschweißt, verschliffen und
gebürstet, zur verdeckten Montage an die Wand, mit
flachem Zylinderschloß mit Edelstahlkappe
Schlüsselöffnung verdeckt mit Federblech,
Füllstandsschlitz, mit CWS-Spendereinheit für
Einwegflaschen, mit Vorratsbehälter, Entnahme durch
ziehen, einschl. Befestigungsmaterial,

Abm.: 80 x 320 x 115 mm

Oberfläche fein matt gebürstet

Für Seifencreme:

Art.-Nr. **190C** – ½ Ltr. - Bestell-Nr.: **2002140026**

Für Seifenschaum:

Oberfläche fein matt gebürstet

Art.-Nr. **190S** – ½ Ltr. - Bestell-Nr.: **2002140020**

Für Antibact Seifenschaum:

Oberfläche fein matt gebürstet

Art.-Nr. **190A** – ½ Ltr. - Bestell-Nr.: **2002140027**

Passende Nachfüllung (Creme) ½ Ltr. Pumpe CWS:

Art. 5467 Bestell-Nr.: 5467000 - 500 ml CWS Seifencreme cremefarben blumiger Duft

Art. 5464 Bestell-Nr.: 5464000 - 500 ml CWS Seifencreme farblos ohne Parfum

Art. 5463 Bestell-Nr.: 5463000 - 500 ml CWS Seifencreme gelb Zitrusduft

Passende Nachfüllung (Schaum) ½ Ltr. Pumpe CWS:

Art. 5481 Bestell-Nr.: 5471000 - 500 ml CWS Seifenkonzentrat cremefarben blumiger Duft

Art. 5484 Bestell-Nr.: 5474000 - 500 ml CWS Seifenkonzentrat farblos ohne Parfum

Art. 5480 Bestell-Nr.: 5470000 - 500 ml CWS Seifenkonzentrat gelb Zitrusduft

Passende Nachfüllung (Antibact) ½ Ltr. Pumpe CWS:

Dekontaminierende Händewaschung

(unter Beachtung der Einwirkungszeit von 30 Sekunden und der empfohlenen Dosierung).

Registriertes Biocid zur „hygienischen Händewaschung“ VAH zertifiziert (EN 1499).

Bestell-Nr.: 5485000

Vorteile:

- äußerst stabile Ausführung
- sehr stabile Verbindung Gehäuse / Rückwand (keine Nietenverbindung)
- Schloß funktionssicher
- bewährte stabile und tropffreie Seifenpumpe
- durch Kartuschenbefüllung Zeitersparnis, sauber und unfallfrei

Verarbeitungs-/Montagevorteil:



- Laserschutzfolie komplett entfernt – dadurch Zeitersparnis bei Montage ca. 10 Minuten
- keine Folienränder/ansätze sichtbar
- geliefert in Folienbeutel – kann bei Montage als Schutz am Produkt verbleiben und erst bei Bauübergabe schnell entfernt werden